



More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,L6U

MPS.M.5100/10000.Y Tartım Modülü

WX-016-1004



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
Maksimum yük [Max]	5100 / 10000 g
Ön yük	1 kg
Okuma içinğruluğu [d]	0,01 / 0,05 g
Tekrarlanabilirlik	0,01 / 0,05 g
Doğrusallık	±20 / 50 mg
Güç açıldıktan sonra ısınma süresi	1 h
Kararlılık süresi	2 s
Ayarlama	dahili
Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP 43
Dava	aluminum
Tartım kefesi	aluminum
Haberleşme arayüzler	
Haberleşme arayüzü	RS232, Ethernet TCP/IP

Haberleşme arayüzler	
Opsiyonel arayüzler	RS485, 2 IN/2 OUT
Elektrik parametreleri	
Güç kaynağı	Adaptör: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A Modül: 12V DC
Çevresel koşullar	
Çalıştırma sıcaklığı	+10 – +40 °C
Atmosferik nem	40% – 80%
Fiziksel parametreler	
Tartım kefesi boyutları	ø100 mm
Cihaz boyutları G x D x Y	266x70x105 mm
Net ağırlık	1,8 kg



Cihaz boyutları G x D x Y

