



5Y.15.PM Hassas Teraziler

WL-224-0002

More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,L7E



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonksiyonlar

-  Autotest
-  Dosing
-  Percent Weighing
-  Parts counting
-  Peak hold
-  Formulation
-  Newton unit measurement
-  Statistics
-  Checkweighing
-  IR sensors
-  Under-pan weighing
-  GLP Procedures
-  Animal weighing
-  Pipettes Calibration
-  Air density correction
-  Density determination
-  Differential weighing
-  Ambient conditions monitoring
-  Statistical Quality Control
-  Packaged Goods Control
-  ALIBI Memory
-  Wi-Fi

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler

Maksimum yük [Max]	15 kg
Minimum yük [Min]	-

Metrolojik parametreler	
Okuma için ğruluęu [d]	0,01 g
Yasallařtırma birimi [e]	-
Dara aralıęı	-15 kg
Minimum aęırlık (USP)	8,2 g
Minimum aęırlık (U=1%,k=2)	0,82 g
Standart tekrarlanabilirlik [Max]	0,012 g
Standart tekrarlanabilirlik [Maks. %5]	0,0041 g
Doęrusallık	±0,03 g
Kararlılık süresi	1 s
Ayarlama	dahili (otomatik)
OIML sınıfı	-
Fiziksel parametreler	
Tesviye sistemi	yarı otomatik – LevelSENSING
Display	10" grafik renkli dokunmatik
Kiti bileřenleri	Hassas Teraziler, tartım kefesi, kumař kapak, güç adaptörü.
Tartım kefesi boyutları	200×185 mm
Ambalaj boyutları G x D x Y	520×520×280 mm
Net aęırlık	12 kg
Brüt aęırlık	14,2 kg
Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP 43
Haberleřme arayüzler	
Haberleřme arayüzü	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Elektrik parametreleri	
Güç kaynaęı	Adaptör: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A Max; 15V DC 2,4A Teraziler: 12 – 15V DC 1,4A max; 9 – 17W*
Çevresel kořullar	
Çalıřtırma sıcaklıęı	+10 – +40 °C

Tekrarlanabilirlik, kütle standardının 10 yerleřtirmesinin standart sapması olarak ifade edilir.

Kararlılık süresi diř kořullara ve kefeye yük yerleřtirme dinamiklerine baęlıdır; FAST profili için belirtilmiřtir.

* Güç tüketimi terminal yapılandırmasına ve baęlı harici cihazların sayısına ve türüne baęlıdır.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Aksesuarlar (Additional Fee)

MediaBox
RFID etiketleri
Antivibrasyon masaları
Güç adaptörü
Ek modüller

Hassa terazi muhafaza çantası
Panel altı tartım
RS 232, RS 485 Kabloları
Tartım terminalleri için tutucular
Fiř yazıcı

Yazılım (Additional Fee)

- E2R Tartım [WX-010-0099]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]
- Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

Cihaz boyutları G x D x Y

