

# **AVK 1000.5Y.LLS comparatore di massa** automatico WL-417-0005





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

# **Specifiche**

Parametri metrologici	
Campo di calibrazione E0	100 g – 1 kg *
Campo di calibrazione E1	100 g – 1 kg
Campo di calibrazione E2	100 g – 1 kg
Campo di calibrazione F1	100 g – 1 kg
Campo di calibrazione F2	100 g – 1 kg
Portata massima [Max]	1002 g
Divisione [d]	0,1 μg
Ripetibilità standard [5% Max]	0,8 μg **
Ripetibilità standard [Max]	1 μg **
Ripetibilità consentita	1,5 μg
Linearità	±2 μg
Intervallo di compensazione elettrica	-1 g - +2 g
Tempo di stabilizzazione	60 s
Calibrazione	internal / external

Parametri fisici	
Display	10" graphic colour touchscreen
Dimensione piatto	ø100 mm
Vacuum chamber dimensions	965×745×1150 mm
Pressure range	10( <sup>-6</sup> ) mbar
Object diameters	cylindrical ø (22 – 95)x110; spherical ø (40 – 100) mm
Dimensioni del sistema di pesatura	965×745×1700 mm
Controling device dimensions	249×170×72 mm
Net weight (without table)	250 kg
Net weight (with table)	650 kg
Costruzione	
Peso supplementare esterno	500 g, 800 g, 900 g
Magazzino	6
Interfaccia di comunicazione	
Interfaccia	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Parametri elettrici	
Alimentatore	100 - 240 V AC 50/60 Hz
Environmental conditions	
Ambiente di lavoro	+15 - +30 °C
Velocita di variazione della temperatura	±0,1 °C / 12 h
Umidità relativa	45% - 60%
Velocita di variazione della umidità relativa	±2% / 4 h

La ripetibilità è espressa come deviazione standard calcolata per 6 cicli di misurazione ABBA, determinata sperimentalmente nelle condizioni ambientali specificate nel documento OIML R111 (Tabella C.1) per la calibrazione di standard di Classe E1.

<sup>\*</sup> Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



### Accessori (Additional Fee)

Tag RFID Moduli aggiuntivi Capottina protettiva per bilance Lettore di codici a barre Cavo seriale RS 232, RS 485 THBR 2.0 - modulo misura parametri ambientali Stampanti di ricevuta Lettore di impronte digitali Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti)

#### **Software (Additional Fee)**

• RMCS Lite [WX-010-0164]

• Sistema RMCS per la gestione in rete del processo di calibrazione [WX-010-0048]

<sup>\*</sup>E0 standard determinato dall'errore limite di 1/5 secondo OIML R111 per la classe E1.

<sup>\*\*</sup>Ripetibilità ottenuta in vuoto.

# Device dimensions L x P x A



