



More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,LK8

5Y.25.PM Hassas Teraziler

WL-224-0004



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonksiyonlar



Autotest



Dosing



Percent Weighing



Parts counting



Peak hold



Formulation



Newton unit
measurement



Statistics



Checkweighing



IR sensors



Under-pan weighing



GLP Procedures



Animal weighing



Pipettes Calibration



Air density correction



Density determination



Differential weighing



Ambient conditions
monitoring



Statistical Quality Control



Packaged Goods Control



ALIBI Memory



Wi-Fi

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler

Maksimum yük [Max]	25 kg
Minimum yük [Min]	5 g

Metrolojik parametreler	
Ön yük	2,5 kg
Okuma için ıruluđu [d]	0,1 g
Yasallařtırma birimi [e]	1 g
Dara aralıđı	-25 kg
Minimum ađırlık (USP)	82 g
Minimum ađırlık (U=1%,k=2)	8,2 g
Standart tekrarlanabilirlik [Max]	0,1 g
Standart tekrarlanabilirlik [Maks. %5]	0,041 g
Dođrusallık	±0,3 g
Kararlılık süresi	1 s
Ayarlama	dahili (otomatik)
OIML sınıfı	II
Fiziksel parametreler	
Tesviye sistemi	yarı otomatik – LevelSENSING
Display	10" grafik renkli dokunmatik
Kiti bileřenleri	Hassas Teraziler, tartım keřesi, kumař kapak, güç adaptörü.
Tartım keřesi boyutları	350x260 mm
Ambalaj boyutları G x D x Y	520x520x280 mm
Net ađırlık	12 kg
Brüt ađırlık	14,2 kg
Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP 43
Haberleřme arayüzler	
Haberleřme arayüzü	2xUSB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Elektrik parametreleri	
Güç kaynađı	Adaptör: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A Max; 15V DC 2,4A Teraziler: 12 – 15V DC 1,4A max; 9 – 17W*
Çevresel kořullar	
Çalıřtırma sıcaklıđı	+10 – +40 °C

Tekrarlanabilirlik, kütle standardının 10 yerleřtirmesinin standart sapması olarak ifade edilir.

Kararlılık süresi dıř kořullara ve keřeye yük yerleřtirme dinamiklerine bađlıdır; FAST profili için belirtilmiřtir.

* Güç tüketimi terminal yapılandırmasına ve bađlı harici cihazların sayısına ve türüne bađlıdır.

Ön yük - yasal terazinin maksimum yükünün [Maks] ±%10'una eřit deđer. Teraziyi, keře üzerine yerleřtirilen kütle maksimum ön yük deđerine eřit olacak řekilde bařlatmak mümkündür.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Additional fee for verification



Aksesuarlar (Additional Fee)

MediaBox

Hassa terazi muhafaza çantası

RFID etiketleri
Antivibrasyon masaları
Güç adaptörü
Ek modüller
Profesyonel tartım masaları
Koruyucu kapak
Barkod okuyucu

Panel altı tartım
RS 232, RS 485 Kabloları
Tartım terminaleri için tutucular
Fiş yazıcı
Parmak izi okuyucu
RS 232 – USB Dönüştürücü

Yazılım (Additional Fee)

- E2R Tartım [WX-010-0099]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]
- Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

Cihaz boyutları G x D x Y

