



More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,LKD

XA 310.5Y Analitik Terazı

WL-110-0013



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonksiyonlar



Autotest



Dosing



Percent Weighing



Parts counting



Peak hold



Formulation



Newton unit
measurement



Statistics



Checkweighing



IR sensors



Under-pan weighing



GLP Procedures



Animal weighing



Pipettes Calibration



Air density correction



Density determination



Differential weighing



Ambient conditions
monitoring



Statistical Quality Control



Packaged Goods Control



ALIBI Memory



Wi-Fi

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler

Maksimum yük [Max]	310 g
Minimum yük [Min]	10 mg

Metrolojik parametreler	
Okuma iinruluėu [d]	0,1 mg
Yasallařtırma birimi [e]	1 mg
Dara aralıėı	-310 g
Minimum standart aėırlıėı (USP)	100 mg
Minimum standart aėırlıėı (U=1%, k=2)	10 mg
Standart tekrarlanabilirlik [Maks. %5]	0,05 mg
Tekrarlanabilirlik Kabul edilen [5% Max]	0,1 mg
Doėrusallık	±0,2 mg
Eksantrik yk sapması	0,3 mg
Hassasiyet kararlılıėı	$1 \times 10^{-6} / \text{Yıl} \times R_t$
Kararlılık sresi	1,3 s
Ayarlama	dahili (otomatik)
OIML sınıfı	I
Fiziksel parametreler	
Tesviye sistemi	yarı otomatik – LevelSENSING
Display	10" grafik renkli dokunmatik
Tartım odası kapısı	manuel
Kiti bileřenleri	Analitik Terazı, tartım kefesi, tartım kefesi kapaėı, alt kapak, fıra, kumař kapak, g adaptr.
Tartım odası boyutları	168x160x228 mm
Tartım kefesi boyutları	ø100 mm
Ambalaj boyutları G x D x Y	750x492x595 mm
Net aėırlık	9,8 kg
Brt aėırlık	14,3 kg
Konstrksiyon	
IP Sınıfı	IP 43
Haberleřme arayzler	
Haberleřme arayz	2xUSB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Elektrik parametreleri	
G kaynaėı	Adaptr: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A Max; 15V DC 2,4A Teraziler: 12 – 15V DC 1,4A max; 9 – 17W*
evresel kořullar	
alıřtırma sıcaklıėı	+10 – +40 °C
alıřma sıcaklıėı deėiřim hızı	±0,3 °C / 1 h (±1 °C / 8 h)
Atmosferik nem	20% – 80%
Atmosferik nem deėiřim hızı	±1% / h (±4% / 8 h)

Standart tekrarlanabilirlik [%5 Maks.] ve USP standart minimum aėırlık, zel laboratuvar kořullarında otomatik modda elde edilen parametrelerdir.

Tekrarlanabilirlik, ktle standardının 10 yerleřtirmesinin standart sapması olarak ifade edilir.

Kararlılık sresi dıř kořullara ve kefeye yk yerleřtirme dinamiklerine baėlıdır; FAST profili iin belirtilmiřtir.

* G tketime, terminalin yapılandırılmasına ve baėlı harici cihazların sayısına ve trne baėlıdır.

G kaynaėı, terazi muhafazasının arkasındaki sokete veya terminale baėlanabilir.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.

Aksesuarlar (Additional Fee)

MediaBox
RFID etiketleri
Antivibrasyon masaları
Güç adaptörü
RS 232, RS 485 Kabloları
Şişe tutucular
Yoğunluk belirleme kiti
Ek modüller
Test tüpü ve filtre tutucuları
Profesyonel tartım masaları
Koruyucu kapak
Barkod okuyucu

Hassa terazi muhafaza çantası
Otomatik Besleyiciler
Etiket Yazıcısı
THBR 2.0 sistemi - Çevre koşullarının izlenmesi
Panel altı tartım
XA 4Y ve XA 5Y terazileri için kabini
Tartım kapları
Antistatik iyonizer
Fiş yazıcı
Parmak izi okuyucu
RS 232 – USB Dönüştürücü

Yazılım (Additional Fee)

- E2R Tartım [WX-010-0099]
- Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]
- R-Lab [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

Cihaz boyutları G x D x Y

