



More information on the website  
[mirror.radwag.com/it/info,w1,LR2](http://mirror.radwag.com/it/info,w1,LR2)

# Comparatore di massa UYA 6.5Y.KO

WL-408-0007



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Specifiche

Parametri metrologici	
Campo di calibrazione E1	1 mg – 5 g
Campo di calibrazione E1	1 mg – 5 g
Campo di calibrazione E2	1 mg – 5 g
Campo di calibrazione F1	1 mg – 5 g
Campo di calibrazione F2	1 mg – 5 g
Campo di calibrazione M1	1 mg – 5 g
Campo di calibrazione M2	1 mg – 5 g
Portata massima [Max]	6,1 g
Divisione [d]	0,1 µg
Ripetibilità standard [5% Max]	0,2 µg
Ripetibilità standard [Max]	0,4 µg
Ripetibilità consentita	0,6 µg
Linearità	±3 µg
Carico decentrato (verifica)	1d / 1 mm
Intervallo di compensazione elettrica	0 – +6,1 g

Parametri metrologici	
Tempo di stabilizzazione	30 s
Calibrazione	internal (automatic)
Parametri fisici	
Display	10" graphic colour touchscreen
Dimensione piatto	ø16 mm
Dimensioni del sistema di pesatura	370×160×175 mm
Controlling device dimensions	249×170×72 mm
Anti-draft chamber dimensions	560×350×255 mm
Dimensioni del pacco L x P x A	655×755×445 mm
Chamber packaging size	820×840×630 mm
Peso net	10,6 kg
Peso lordo	16,5 kg
Costruzione	
Peso supplementare interno	-
Peso supplementare esterno	-
Interfaccia di comunicazione	
Interfaccia	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Environmental conditions	
Ambiente di lavoro	+15 – +30 °C
Velocità di variazione della temperatura	±0,5 °C / 12 h (±0,3 °C / 4 h)
Umidità relativa	40% – 60%
Velocità di variazione della umidità relativa	±2% / 4 h

**La ripetibilità** è espressa come deviazione standard calcolata per 6 cicli di misurazione ABBA, determinata sperimentalmente nelle condizioni ambientali specificate nel documento OIML R111 (Tabella C.1) per la calibrazione di standard di Classe E1.

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## Accessori (Additional Fee)

Tag RFID	Cavo seriale RS 232, RS 485
Tavoli antivibranti	stampanti per etichette
Moduli aggiuntivi	THBR 2.0 - modulo misura parametri ambientali
Tavolo di pesata professionale	Stampanti di ricevuta
Capottina protettiva per bilance	Lettore di impronte digitali
Lettore di codici a barre	Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti)

## Software (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]	• RMCS Lite [WX-010-0164]
• Sistema RMCS per la gestione in rete del processo di calibrazione [WX-010-0048]	