

# C315.4P.600/1500.C パレット用はかり

NP-239-1001





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

#### 機能



Plus/Minus Control



Percent Weighing



Totalizing



Parts counting



Internal battery



Peak hold



Newton unit measurement



**GLP Procedures** 



Animal weighing




ALIBI Memory

#### データシート

計測パラメータ	
最大ひょう量 [Max]	600 / 1500 kg
最小荷重	4 kg
最小表示 [d]	200 / 500 g
法定計量時の単位 [e]	200 / 500 g
風袋範囲	-1500 kg
OIMLクラス	III

物理的パラメータ	
ディスプレイ	4,3" LCD (ターミナル)
ケーブル長	3 m
計量皿寸法	840×1200 mm
デバイスの寸法 幅x奥行x高さ	1322×840×85 mm
梱包寸法 幅x奥行x高さ	1400×900×430 mm
インジケータ付きスケール質量	43 kg
工事中	
保護クラス	IP 65 ステンレススチール, IP 67 ステンレススチール, IP 43 円筒形
通信インターフェース	
通信インターフェース	RS232
オプションのインターフェース	RS232
電気的パラメータ	
電源	100 - 240 V AC 50/60 Hz バッテリー
消費電力 max.	5 W
バッテリー駆動時間	max 8h
環境条件	



### アクセサリ (Additional Fee)

電源アダプタ RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ) スタンド、壁取り付けキット、取り付けブラケット シガーライターソケット電源ケーブル ディスプレイ RS 232、RS 485 ケーブル RS 232 - イーサネットコンバータ AP2-1 電流ループユニット RS 232 - USB コンバータ RS 232 - RS 485 コンバータ レシートプリンタ

10% - 85% RH 温度における

#### ソフトウェア (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]

相対湿度

• Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

• R-Lab [WX-010-0080]

## デバイスの寸法 幅x奥行x高さ



