



More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,LX6

RMCM 5.5Y ロボティック マスコンパレータ

WL-419-0011



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

データシート

計測パラメータ

E0 校正範囲	0.05 mg – 5 g *
E1 校正範囲	0.05 mg – 5 g
E2 校正範囲	0.05 mg – 5 g
F1 校正範囲	0.05 mg – 5 g
F2 校正範囲	0.05 mg – 5 g
最大ひょう量 [Max]	6,1 g
最小表示 [d]	0,1 µg
標準繰り返し性 [Max]	0,4 µg
標準繰り返し性 [5% Max]	0,25 µg
許容繰り返し性	0,6 µg
直線性	±2 µg
電気補償範囲	0 – +6,1 g
安定化時間	30 s
調整	内部 (自動)

物理的パラメータ	
ディスプレイ	10" グラフィック カラー タッチスクリーン
計量皿寸法	24×50 mm
デバイスの寸法 幅×奥行×高さ	1112×958×1570 mm
制御デバイスの寸法	249×170×72 mm
工事中	
補足分銅	内部 (自動)
マガジン位置	120
Dimensions of the robot transport packaging	1320x925x1050 mm
Mass of robot transport package	正味重量: 227 kg; 総重量: 302 kg
Dimensions of the weighing module packaging	960x610x680 mm
Packing weight of weighing module	正味重量: 24,5 kg; 総重量: 87,5 kg
Dimensions of weighing table packaging	1200x800x950 mm
Packing weight of weighing table	正味重量: 285 kg; 総重量: 285 kg +パレット重量
通信インターフェース	
通信インターフェース	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
電気的パラメータ	
電源	110 – 240 V AC 50/60 Hz
環境条件	
動作温度	+15 – +30 °C
動作温度変化率	±0,5 °C / 12 h (±0,3 °C / 4 h)
相対湿度	40% – 60%
相対湿度変化率	±5% / 12 h (2% / 4 h)

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



アクセサリ (Additional Fee)

RFIDタグ
追加モジュール
天秤用保護カバー
バーコードスキャナ
RS 232、RS 485 ケーブル

THBR 2.0 システム - システム - 周囲条件のモニター
レシートプリンタ
指紋リーダー
RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)

ソフトウェア (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]

• RMCS 校正プロセスのシステムネットワーク管理 [WX-010-0048]

デバイスの寸法 幅x奥行x高さ

