



More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,LXB

Barcode-Scanner DS2208



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

Konstruktion	
Schutzart	IP 42
Kommunikationsschnittstellen	
Schnittstellen	RS232, USB
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	0 – +50 °C
Lagertemperatur	-40 – +70 °C
Physikalische Parameter	
Abmessungen des Geräts	165×99×66 mm
Sicherer Fall auf hartem Untergrund [m]:	1,5
Unterstützte Barcodes:	1D, 2D, Pdf417, Postal, GS1 Databar
Lesetechnologie:	Imager 2D (area imager)
Erforderlicher Code-Kontrast [%]:	25

Zulässige Umgebungsfeuchtigkeit [%]:

5 % – 95 %

Kompatibel mit

Wägemodule MUYA
Multifunktionswaage rostfrei HX7 H
Multifunktions- Auffrwaage
HX7.4N H rostfrei
Multifunktions- Plattformwaage HX7.4C
Multifunktionswaage Wasser- und säurebeständig HX7 HR
Mikrowaage für Pipettenkalibrierung XA 5Y.M.A.P
Multifunktionswaage WPY
Mikrowaage für Pipettenkalibrierung MYA 5Y.P
Multifunktionswaage C32
Waage mit hoher Auflösung rostfrei HY10.HRP.H
Präzisionswaage 5Y.PM
Mikrowaage für Filterwägung MYA 5Y.F
Multifunktions- Balkenwaagen aus Edelstahl HX7.4P2 H
Multifunktionswaage TMX H rostfrei
Waagen WLY für FPVO
Analysenwaage AS X7
Präzisionswaage PS X2
Analysenwaagen AS X2 PLUS
Waagen PS X7 für FPVO
Multifunktionswaage TMX
Mikrowaage XA 5Y.M.A
Präzisionswaagen PS R2
Präzisionswaage WLC X7
Multifunktions- Auffrwaage
HX7.4N H.LD rostfrei
Waagen CY10 für FPVO
Waagen PS X2 für FPVO
Dynamische Waagen DWT/RC/HYF
Wägeterminal PUE CY10
Multifunktionswaage CY10
Multifunktions- Palettenwaagen aus Edelstahl HX7.4P H
Multifunktionswaagen HY10
Multifunktionswaagen HY10 H rostfrei
Waage mit hoher Auflösung HY10.HRP
Präzisionswaage C32.PM
Waage mit hoher Auflösung PUE 7.1.HRP

Automatische Waagen für die Pipettenkalibrierung
Multifunktionswaage HX7
Multifunktions- Bodeneinbauwaage aus Edelstahl HX7.4 H/Z
Präzisionswaage PS X7
Waagen WPY für FPVO
Analysenwaage XA 5Y.A
Multifunktions- Plattformwaage
HX7.4 H rostfrei
Multifunktions- Balkenwaagen HX7.4P2
Manueller Massekomparator WAY 5Y.KO
Analysenwaage AS 5Y
Waagen PS 5Y für FPVO
Präzisionswaage PS R2.H
Waagen HY10.H für FPVO
Präzisionswaage CY10
Analysenwaage für Filter XA 5Y.F
Präzisionswaage WLY
Manueller Massekomparator APP 5Y.KO
Mikrowaage MYA 5Y
Präzisionswaage PS R1
Analysenwaage XA 5Y
Manueller Massekomparator 5Y.PM.KB
Analysenwaage AS R2 PLUS
Wägeterminal PUE C32
Wägeterminal PUE 7.1
Wägeterminal PUE HX7
Wägeterminal PUE 5
Präzisionswaage PS 5Y
Manueller Massekomparator XA 5Y.KO
Mikrowaage XA 5Y.M
Manueller Massekomparator UYA 5Y.KO
Analysenwaage AS R1 PLUS
Wasserdichte Plattformwaage H315 H
Multifunktions- Palettenwaagen HX7.4P
Mikrowaage für Stentwägung XA 5Y.M.A.S