



More information on the website
mirror.radwag.com/it/info,w1,LY3

MAS.80.Y Modulo di pesatura

WX-016-0359



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Specifiche

Parametri metrologici	
Portata massima [Max]	80 g
Intervallo di precarico	8 g
Divisione [d]	0,01 mg
Ripetibilita	0,04 mg
Linearità	±0,05 mg
Tempo di riscaldamento dopo l'accensione	1 h
Tempo di stabilizzazione	2 s
Calibrazione	internal
Costruzione	
Punteggio IP	IP 43
Struttura	aluminum
Materiale da pesata	Stainless steel
Interfaccia di comunicazione	
Interfaccia	RS232, Ethernet TCP/IP

Interfaccia di comunicazione

Interfacce opzionali RS485, 2 IN/2 OUT

Parametri elettrici

Alimentatore Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz; 12V DC 1,2A Module: 12V DC

Environmental conditions

Ambiente di lavoro +10 – +40 °C

Umidità relativa 40% – 80%

Parametri fisici

Dimensione piatto ø56 mm

Device dimensions L x P x A 231x115x120 mm

Peso net 1,6 kg

