



More information on the website  
[mirror.radwag.com/es/info,w1,M0H](https://mirror.radwag.com/es/info,w1,M0H)

## PM9501-433RBK10 Barcode Scanner



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Datos técnicos

| Construcción                                |                |
|---------------------------------------------|----------------|
| Grado de protección                         | IP 65          |
| Interface de comunicación                   |                |
| Conectividad                                | USB            |
| Condiciones ambientales                     |                |
| Temperatura de trabajo                      | -20 ÷ +50 °C   |
| Temperatura de almacenamiento               | -40 ÷ +70 °C   |
| Parámetros físicos                          |                |
| Dimensiones de aparato                      | 212×110×74 mm  |
| Caída segura sobre una superficie dura [m]: | 2              |
| Códigos de barras compatibles:              | 1D, 2D, Postal |
| Tecnología de lectura:                      | Imager 2D      |
| Contraste del código requerido [%]:         | 15             |

## Trabaja con

Módulo de pesaje MUYA  
 Bascula multifuncionale inoxidable HX7 H  
 Báscula con rampa Multifuncionale inoxidable HX7.4N H  
 Báscula multifuncionale de plataforma HX7.4C  
 Bascula multifuncionale HX7 HR  
 Microbalanza XA 5Y.M.A.P  
 Bascula multifuncionale WPY  
 Microbalanza para calibración de pipetas MYA 5Y.P  
 Bascula multifuncionale C32  
 Balanza de alta resolucion inoxidables HY10.HRP.H  
 Balanza de precisión 5Y.PM  
 Microbalanza para filtros MYA 5Y.F  
 Básculas multifuncionales de patines inoxidables HX7.4P2 H  
 Bascula multifuncionale inoxidable TMX H  
 Balanzas WLY para CCE  
 Balanza analítica AS X7  
 Balanza de precisión PS X2  
 Balanzas analíticas AS X2 PLUS  
 Bascula multifuncionale TMX  
 Microbalanza XA 5Y.M.A  
 Balanza de precisión PS R2  
 Balanza de precisión WLC X7  
 Báscula con rampa Multifuncionale inoxidables HX7.4N H.LD  
 Balanzas PS X2 para CCE  
 Balanzas dinámicas DWT/RC/HYF  
 Terminal de pesaje PUE CY10  
 Bascula multifuncionale CY10  
 Básculas multifuncionales para paletas inoxidables HX7.4P H  
 Bascula multifuncionale HY10  
 Bascula multifuncionale inoxidable HY10 H  
 Balanza de alta resolucion HY10.HRP  
 Balanza de precisión C32.PM  
 Balanza de alta resolucion PUE 7.1.HRP  
 Balanzas automáticas para la calibración de pipetas

Bascula multifuncionale HX7  
 Báscula multifuncionale de plataforma inoxidable hundidas HX7.4 H/Z  
 Balanza de precisión PS X7  
 Balanzas WPY para CCE  
 Balanza analítica XA 5Y.A  
 Báscula multifuncionale de plataforma inoxidable HX7.4 H  
 Básculas multifuncionales de patines HX7.4P2  
 Comparador de Masas Manuales WAY 5Y.KO  
 Balanza analítica AS 5Y  
 Balanza de precisión PS R2.H  
 Balanza HY10.H para CCE  
 Balanza de precisión CY10  
 Balanza analítica para filtros XA 5Y.F  
 Balanza de precisión WLY  
 Comparador de Masas Manuales APP 5Y.KO  
 Microbalanza MYA 5Y  
 Microbalanza MYA 5Y  
 Balanza de precisión PS R1  
 Balanza analítica XA 5Y  
 Comparador de Masas Manuales 5Y.PM.KB  
 Balanza analítica AS R2 PLUS  
 Terminal de pesaje PUE C32  
 Terminal de pesaje PUE 7.1  
 Terminal de pesaje PUE HX7  
 Terminal de pesaje PUE 5  
 Balanza de precisión PS 5Y  
 Comparador de Masas Manuales XA 5Y.KO  
 Microbalanza XA 5Y.M  
 Comparador de Masas Manuales UYA 5Y.KO  
 Balanzas analíticas AS R1 PLUS  
 Bascula de rampa impermeable H315  
 Básculas multifuncionales para paletas HX7.4P  
 Microbalanza XA 5Y.M.A.S