



More information on the website  
[mirror.radwag.com/es/info,w1,M1B](https://mirror.radwag.com/es/info,w1,M1B)

# Báscula de patines inoxidable H315.4P2.3000.H

WP-236-0003



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funciones



Control más/menos


Desviaciones  
porcentuales


Resumiendo pesajes



Contar piezas



Batería interna


Cierre de la indicación  
máxima


Medición en Newtons



Pesar animales

## Datos técnicos

| Parámetros metrológicos |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Maxima capacidad [Max]  | 3000 kg                         |
| Minima capacidad        | 20 kg                           |
| Legibilidad [d]         | 1000 g                          |
| Rango de tara           | -3000 kg                        |
| Clase OIML              | III                             |
| Paramètres físicos      |                                 |
| Pantalla                | 4,3" LCD (con retroiluminación) |
| Longitud del cable      | 3 m + 5 m                       |

| Paramètros físicos                   |                                                                  |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Dimensión de platillo                | 2 pieza 1,2 m                                                    |
| Dimensiones de aparato An x Pr x Al  | 1200×120×85 mm                                                   |
| Dimensiones de embalaje An x Pr x Al | 1400×400×550 mm                                                  |
| Masa de balanza con indicador        | 40 kg                                                            |
| Construcción                         |                                                                  |
| Grado de protección                  | IP 66 / 69 construcción, IP 66 / 67 / 69 medidor                 |
| Interface de comunicación            |                                                                  |
| Conectividad                         | RS232, USB                                                       |
| Interfaces opcionales                | RS232 o RS485 o 4IN/4OUT o Ethernet o entradas analógica 4-20 mA |
| Parámetros electricos                |                                                                  |
| Alimentación                         | 100 – 240 V AC 50/60 Hz                                          |
| Corriente de alimentación adicional  | batería interna                                                  |
| Horas de trabajo con baterías        | max 7h                                                           |
| Condiciones ambientales              |                                                                  |
| Temperatura de trabajo               | -10 – +40 °C                                                     |
| Humedad relativa de aire             | 10% – 85% RH sin condensación                                    |



Additional fee for verification



## Accesorios (Additional Fee)

Cables RS 232 (Bacula a Impresora)  
Pantallas  
Cables de corriente (Bacula a Ethernet)  
Cables RS 232, RS 485  
Adaptadores de corriente  
Convertidor RS 232 a Ethernet


Adaptadores USB  
Impresoras de recibos  
Cable USB (Bacula a Impresora)  
Soportes, brazos  
Convertidor RS 232 a USB

## Programas (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]  
• Editor de Balanzas 2.1 [WX-010-0173]

• R-LAB [WX-010-0080]

Dimensiones de aparato An x Pr x Al



| Scale type       | A   | B    | H   | D    |
|------------------|-----|------|-----|------|
| H315.4P2.600.H   | 120 | 1200 | 85  | 1100 |
| H315.4P2.1500.H  | 120 | 1200 | 85  | 1100 |
| H315.4P2.3000.H  | 120 | 1200 | 85  | 1100 |
| H315.4P2.2000.H1 | 120 | 2000 | 105 | 1900 |
| H315.4P2.2000.H2 | 120 | 2500 | 105 | 2400 |
| H315.4P2.4000.H1 | 120 | 2000 | 155 | 1880 |
| H315.4P2.4000.H2 | 120 | 2500 | 155 | 2380 |
| H315.4P2.6000.H1 | 120 | 2000 | 155 | 1880 |
| H315.4P2.6000.H2 | 120 | 2500 | 155 | 2380 |

dimensions in mm