



# Balança de precisão CY10.120.C2.K

WL-225-0015

More information on the website  
[mirror.radwag.com/br/info,w1,M8H](http://mirror.radwag.com/br/info,w1,M8H)



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funções



Dosing



Percent Weighing



Parts counting



Peak hold



Formulation



IR sensors



Animal weighing



Statistical Quality Control



Wi-Fi

## Ficha Técnica

### Parâmetros metrológicos

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Capacidade máxima [máx]    | 120 kg  |
| Carga mínima               | -       |
| Resolução [d]              | 2 g     |
| Unidade de verificação [e] | -       |
| Faixa de tara              | -120 kg |
| Repetibilidade             | 2 g     |
| Linearidade                | ±2 g    |

| Parâmetros metrológicos          |                                                                                            |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tempo de estabilização           | 3 s                                                                                        |
| Ajuste                           | externa                                                                                    |
| Classe OIML                      | -                                                                                          |
| Parâmetros físicos               |                                                                                            |
| Sistema de nivelamento           | manual                                                                                     |
| Display                          | 10" gráfico colorida tela touchscreen                                                      |
| Comprimento até cabo             | 2,5 m                                                                                      |
| Dimensões até prato de pesagem   | 400×500 mm                                                                                 |
| Dimensões da embalagem L x P x A | 720×620×210 mm                                                                             |
| Peso líquido                     | 13,5 kg                                                                                    |
| Peso bruto                       | 16 kg                                                                                      |
| Construção                       |                                                                                            |
| Classe de proteção               | IP 43                                                                                      |
| Carcaça                          | aço + ABS                                                                                  |
| Interface de comunicação         |                                                                                            |
| Interface de comunicação         | 2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot                              |
| Parâmetros elétricos             |                                                                                            |
| Fonte de alimentação             | Adaptador: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A<br>Balança: 12 – 15V DC 1,6A max; 10–19W* |
| Condições ambientais             |                                                                                            |
| Temperatura de operação          | +15 – +30 °C                                                                               |
| Temperatura de armazenamento     | -25 – +70 °C                                                                               |
| Umidade relativa                 | 10% – 80% RH sem condensação                                                               |

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## Acessórios (Additional Fee)

MediaBox  
Etiquetas RFID  
Mesas antivibração  
Adaptadores de energia  
!Plataformas de pesagem em aço com pintura a pó  
Módulos adicionais  
Mesas de pesagem profissionais

Capa protetora para balanças  
!Leitores de código de barras  
RS 232, RS 485 cabos  
Impressoras de etiquetas  
Leitor de impressão digital  
RS 232 – Conversor USB  
Impressora de recibos

## Software (Additional Fee)

• E2R Pesagem [WX-010-0099]  
• Editor de etiquetas R02 [WX-010-0094]

• RAD Key [WX-010-0005]  
• RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]

## Dimensões do dispositivo L x P x A

