



More information on the website
mirror.radwag.com/br/info,w1,MBS

MAS 220.R Weighing Module

WX-016-0067



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Ficha Técnica

Parâmetros metrológicos	
Capacidade máxima [máx]	220 g
Carga mínima	10 mg
Faixa de pré-carga	22 g
Resolução [d]	0,1 mg
Faixa de tara	-220 g
Repetibilidade	0,1 mg
Linearidade	±0,2 mg
Tempo de estabilização	3,5 s
Ajuste	interna (automática)
Parâmetros físicos	
Display	5,3" LCD (retroiluminado)
Dimensões até prato de pesagem	ø42 mm
Dimensões até dispositivo L x P x A	175×236×105 mm
Dimensões da embalagem L x P x A	610×340×295 mm
Peso líquido	3,6 kg

Construção	
Classe de proteção	IP 32
Carcaça	Alumínio
Interface de comunicação	
Interface de comunicação	RS232, USB
Parâmetros elétricos	
Fonte de alimentação	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Condições ambientais	
Temperatura de operação	+10 – +40 °C
Umidade relativa	40% – 80%



Acessórios (Additional Fee)

Mesas antivibração
Mesas de pesagem profissionais
RS 232, RS 485 cabos

RS 232 – Conversor USB
Cabos RS 232 (plataforma - impressora)

Software (Additional Fee)

- RAD Key [WX-010-0005]
- R-Lab [WX-010-0080]

- R-Panel [WX-010-0187]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

Dimensões do dispositivo L x P x A

