



More information on the website
mirror.radwag.com/it/info,w1,MBS

MAS 220.R Modulo di pesatura

WX-016-0067



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Specifiche

Parametri metrologici	
Portata massima [Max]	220 g
Portata minima [Min]	10 mg
Intervallo di precarico	22 g
Divisione [d]	0,1 mg
Campo di tara	-220 g
Ripetibilita	0,1 mg
Linearità	±0,2 mg
Tempo di stabilizzazione	3,5 s
Calibrazione	internal (automatic)
Parametri fisici	
Display	LCD (backlit)
Dimensione piatto	ø42 mm
Device dimensions	175×236×105 mm
Dimensioni del pacco	610×340×295 mm
Peso net	3,6 kg

Costruzione	
Punteggio IP	IP 32
Struttura	aluminum
Interfaccia di comunicazione	
Interfaccia	RS232, USB
Parametri elettrici	
Alimentatore	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Environmental conditions	
Ambiente di lavoro	+10 – +40 °C
Umidità relativa	40% – 80%



Accessori (Additional Fee)

Tavoli antivibranti
Tavolo di pesata professionale
Cavo seriale RS 232, RS 485

RS 232 – USB Converter
Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti)

Software (Additional Fee)

- RAD Key [WX-010-0005]
- R-LAB [WX-010-0080]

- R Panel [WX-010-0187]
- Software „Development Studio“ RADWAG [WX-010-0104]

Device dimensions

