



More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,MBS

MAS 220.R Tartım Modülü

WX-016-0067



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
Maksimum yük [Max]	220 g
Minimum yük [Min]	10 mg
Ön yük	22 g
Okuma içiğruluđu [d]	0,1 mg
Dara aralıđı	-220 g
Tekrarlanabilirlik	0,1 mg
Dođrusallık	±0,2 mg
Kararlılık süresi	3,5 s
Ayarlama	dahili (otomatik)
Fiziksel parametreler	
Display	LCD (aydınlatma ile)
Tartım kefesi boyutları	ø42 mm
Cihaz boyutları	175×236×105 mm
Ambalaj boyutları	610×340×295 mm
Net ađırlık	3,6 kg

Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP 32
Dava	aluminum
Haberleşme arayüzler	
Haberleşme arayüzü	RS232, USB
Elektrik parametreleri	
Güç kaynağı	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Çevresel koşullar	
Çalıştırma sıcaklığı	+10 – +40 °C
Atmosferik nem	40% – 80%



Aksesuarlar (Additional Fee)

Antivibrasyon masaları
Profesyonel tartım masaları
RS 232, RS 485 Kabloları

RS 232 – USB Converter
Kablolar RS 232 (Teraziler - Yazıcı)

Yazılım (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]
• R-Lab [WX-010-0080]

• R Panel [WX-010-0187]
• RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

Cihaz boyutları

