




More information on the website  
[mirror.radwag.com/es/info,w1,MC5](http://mirror.radwag.com/es/info,w1,MC5)

# Báscula impermeable H315.15/30.HR3.K

WP-124-1060



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funciones



Control más/menos


Desviaciones  
porcentuales


Resumiendo pesajes



Contar piezas



Batería interna


Cierre de la indicación  
máxima


Medición en Newtons



Pesar animales

## Datos técnicos

### Parámetros metrológicos

Maxima capacidad [Max] 15 / 30 kg

Minima capacidad 100 g

Legibilidad [d] 5 / 10 g

División de legalización [e] 5 / 10 g

Rango de tara -30 kg

Clase OIML III

### Parámetros físicos

Pantalla 4,3" LCD (con retroiluminación)

Longitud del cable 2,5 m

| Paramètros físicos                   |                                                                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensión de platillo                | 410×410 mm                                                                      |
| Dimensiones de embalaje An x Pr x Al | 510×510×270 mm                                                                  |
| Masa neta                            | 15,5 kg                                                                         |
| Masa bruta                           | 17,3 kg                                                                         |
| Construcción                         |                                                                                 |
| Grado de protección                  | IP 66 / 67 / 69 construcción, IP 68 / 69 extensómetro, IP 66 / 67 / 69 terminal |
| Construcción                         | Acero inoxidable AISI316                                                        |
| Interface de comunicación            |                                                                                 |
| Conectividad                         | RS232, USB                                                                      |
| Interfaces opcionales                | RS232 o RS485 o 4IN/4OUT o Ethernet o entradas analógica 4-20 mA                |
| Parámetros electricos                |                                                                                 |
| Alimentacion                         | 100 – 240 V AC 50/60 Hz                                                         |
| Corriente de alimentación adicional  | batería interna                                                                 |
| Horas de trabajo con baterías        | max 7h                                                                          |
| Condiciones ambientales              |                                                                                 |
| Temperatura de trabajo               | -10 – +40 °C                                                                    |
| Temperatura de almacenamiento        | -25 – +70 °C                                                                    |
| Humedad relativa de aire             | 10% – 85% RH sin condensación                                                   |



Additional fee for verification



## Accesorios (Additional Fee)

Salidas del bucle de corriente AP2-3  
Cables RS 232 (Bascula a Impresora)  
Mesas antivibratil  
Pantallas  
Cables de corriente (Bascula a Ethernet)  
Cables RS 232, RS 485  
Adaptadores de corriente

Convertidor RS 232 a Ethernet  
Adaptadores USB  
Impresoras de recibos  
Cable USB (Bascula a Impresora)  
Soportes, brazos  
Convertidor RS 232 a USB  
Soportes con transportadores con rollos

## Programas (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]  
• Editor de Balanzas 2.1 [WX-010-0173]

• R-LAB [WX-010-0080]

## Dimensiones de aparato An x Pr x Al



|                |           | A1  | A2  | B           | C1  | C2  | D    | E    | L    |
|----------------|-----------|-----|-----|-------------|-----|-----|------|------|------|
| H315...HR2.M   | 250 x 300 | 246 | 306 | $104 \pm 3$ | 208 | 268 | ~525 | ~483 |      |
| H315...HR2.K   | 250 x 300 | 246 | 306 | $104 \pm 3$ | 208 | 268 | -    | -    | 1,5m |
| H315...HR3.M   | 410 x 410 | 410 | 410 | $98 \pm 2$  | 370 | 370 | ~525 | ~587 |      |
| H315...HR3.K   | 410 x 410 | 410 | 410 | $98 \pm 2$  | 370 | 370 | -    | -    | 2,5m |
| H315...HR4.M   | 500 x 500 | 497 | 497 | $155 \pm 5$ | 400 | 400 | ~767 | ~650 |      |
| H315...HR4.K   | 500 x 500 | 497 | 497 | $155 \pm 5$ | 400 | 400 | -    | -    | 2,5m |
| H315...HR3/5.M | 400 x 600 | 597 | 397 | $155 \pm 5$ | 500 | 300 | ~767 | ~550 |      |
| H315...HR3/5.K | 400 x 600 | 597 | 397 | $155 \pm 5$ | 500 | 300 | -    | -    | 2,5m |
| H315...HR5.M   | 600 x 600 | 597 | 597 | $155 \pm 5$ | 500 | 500 | ~767 | ~750 |      |
| H315...HR5.K   | 600 x 600 | 597 | 597 | $155 \pm 5$ | 500 | 500 | -    | -    | 2,5m |