



More information on the website  
[mirror.radwag.com/br/info,w1,MCO](http://mirror.radwag.com/br/info,w1,MCO)










# Plataforma multifuncional CY10.6/15.F1.K.M3

WP-125-1006



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funções

-  Dosing
-  Percent Weighing
-  Parts counting
-  Peak hold
-  Formulation
-  IR sensors
-  Animal weighing
-  Statistical Quality Control
-  Wi-Fi

## Ficha Técnica

Parâmetros metrológicos	
Capacidade máxima [máx]	6 / 15 kg
Carga mínima	40 g
Resolução [d]	2 / 5 g
Unidade de verificação [e]	2 / 5 g
Faixa de tara	-15 kg
Tempo de estabilização	2 s
Ajuste	externa

Parâmetros metrológicos	
Classe OIML	III
Parâmetros físicos	
Sistema de nivelamento	manual
Display	10" gráfico colorida tela touchscreen
Comprimento até cabo	1 m
Dimensões até prato de pesagem	300×300 mm
Dimensões da embalagem L x P x A	500×390×410 mm
Peso líquido	6,3 kg
Peso bruto	7,1 kg
Construção	
Classe de proteção	IP 65 construção, IP 43 terminal
Carcaça	aço + ABS
Interface de comunicação	
Interface de comunicação	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Parâmetros elétricos	
Fonte de alimentação	Adaptador: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A Balança: 12 – 15V DC 1,6A max; 10–19W*
Condições ambientais	
Temperatura de operação	-10 – +40 °C
Temperatura de armazenamento	-25 – +70 °C
Faixa múltipla	SIM
Características de uso	
Número máximo de plataformas	max.2

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Additional fee for verification



## Acessórios (Additional Fee)

MediaBox  
Etiquetas RFID  
Adaptadores de energia  
!Plataformas de pesagem em aço com pintura a pó  
Módulos adicionais  
Capa protetora para balanças

!Leitores de código de barras  
Impressoras de etiquetas  
RS 232, RS 485 cabos  
Leitor de impressão digital  
RS 232 – Conversor USB  
Impressora de recibos

## Software (Additional Fee)

• E2R Pesagem [WX-010-0099]  
• Editor de etiquetas R02 [WX-010-0094]

• RAD Key [WX-010-0005]  
• RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]

## Dimensões do dispositivo L x P x A

