



More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,MD7

XA 52.5Y 分析天秤

WL-110-0009



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

機能

-  Autotest
-  Dosing
-  Percent Weighing
-  Parts counting
-  Peak hold
-  Formulation
-  Newton unit measurement
-  Statistics
-  Checkweighing
-  IR sensors
-  Under-pan weighing
-  GLP Procedures
-  Animal weighing
-  Pipettes Calibration
-  Air density correction
-  Density determination
-  Differential weighing
-  Ambient conditions monitoring
-  Statistical Quality Control
-  Packaged Goods Control
-  ALIBI Memory
-  Wi-Fi

データシート

計測パラメータ

| | |
|--------------|------|
| 最大ひょう量 [Max] | 52 g |
| 最小荷重 | 1 mg |

| 計測パラメータ | |
|---------------------|--|
| 最小表示 [d] | 0,01 mg |
| 法定計量時の単位 [e] | 1 mg |
| 風袋範囲 | -52 g |
| 標準最小計量値 (USP) | 10 mg |
| 標準最小計量値 (U=1%, k=2) | 1 mg |
| 標準繰り返し性 [5% Max] | 0,005 mg |
| 許容繰り返し性 [5% Max] | 0,012 mg |
| 直線性 | ±0,03 mg |
| 偏置誤差 | 0,03 mg |
| 感度時間ドリフト | 1×10^{-6} 年×Rt |
| 安定化時間 | 4 s |
| 調整 | 内部 (自動) |
| OIMLクラス | I |
| 物理的パラメータ | |
| レベリングシステム | 半自動方式 – LevelSENSING |
| ディスプレイ | 10" グラフィック カラー タッチスクリーン |
| 計量室のドア | 手動 |
| 納品構成 | 分析天秤, 計量皿, 計量皿用シールド, センタリングリング, ボトムカバー, ブラシ, 布製防塵カバー, 電源. |
| 計量室寸法 | 168×160×228 mm |
| 計量皿寸法 | ø90 オープンワーク皿 + ø85 (オプション mm) |
| 梱包寸法 幅×奥行×高さ | 750×492×595 mm |
| 正味重量 | 12,05 kg |
| 総重量 | 16,15 kg |
| 工事中 | |
| 保護クラス | IP 43 |
| 通信インターフェース | |
| 通信インターフェース | 2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot |
| 電気的パラメータ | |
| 電源 | アダプター: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A Max; 15V DC 2,4A バランス: 12 – 15V DC 1,4A max; 9 – 17W* |
| 環境条件 | |
| 動作温度 | +10 – +40 °C |
| 動作温度変化率 | ±0,3 °C / 1 h (±1 °C / 8 h) |
| 相対湿度 | 20% – 80% |
| 相対湿度変化率 | ±1% / h (±4% / 8 h) |

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Additional fee for verification



アクセサリ (Additional Fee)

メディアボックス
RFIDタグ
防振台
電源アダプタ
RS 232、RS 485 ケーブル
粒状体密度測定キット
追加モジュール
プロ仕様の計量テーブル
天秤用保護カバー
バーコードスキャナ
天秤保管ケース
自動フィーダー

ラベルプリンタ
ピペット校正用アダプタ
THBR 2.0 システム - システム - 周囲条件のモニター
MICRO-KIT - マイクロスケールガラス機器ホルダーセット
底部吊り下げ計量
XA 4YおよびXA 5Y天びん用風防チャンバー
計量皿
静電気防止イオナイザ (除電器)
レシートプリンタ
指紋リーダー
RS 232 - USB コンバータ

ソフトウェア (Additional Fee)

- E2R Weighing (計量) [WX-010-0099]
- Label Editor R02 [WX-010-0094]
- R-Lab [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

デバイスの寸法 幅x奥行x高さ

