



More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,MD7























XA 52.5Y Analitik Terazı

WL-110-0009



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonksiyonlar

-  Autotest
-  Dosing
-  Percent Weighing
-  Parts counting
-  Peak hold
-  Formulation
-  Newton unit measurement
-  Statistics
-  Checkweighing
-  IR sensors
-  Under-pan weighing
-  GLP Procedures
-  Animal weighing
-  Pipettes Calibration
-  Air density correction
-  Density determination
-  Differential weighing
-  Ambient conditions monitoring
-  Statistical Quality Control
-  Packaged Goods Control
-  ALIBI Memory
-  Wi-Fi

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler

Maksimum yük [Max]	52 g
Minimum yük [Min]	1 mg

Metrolojik parametreler	
Okuma için ğruluđu [d]	0,01 mg
Yasallařtırma birimi [e]	1 mg
Dara aralıđı	-52 g
Minimum ađırlık (USP)	10 mg
Minimum ađırlık (U=1%,k=2)	1 mg
Standart tekrarlanabilirlik [Maks. %5]	0,005 mg
Tekrarlanabilirlik Kabul edilen [5% Max]	0,012 mg
Dođrusallık	±0,03 mg
Eksantrik yk sapması	0,03 mg
Hassasiyet kararlılıđı	$1 \times 10^{-6} / \text{Yıl} \times \text{Rt}$
Kararlılık sresi	4 s
Ayarlama	dahili (otomatik)
OIML sınıfı	I
Fiziksel parametreler	
Tesviye sistemi	yarı otomatik – LevelSENSING
Display	10" grafik renkli dokunmatik
Tartım odası kapısı	manuel
Kiti bileřenleri	Analitik Terazı, tartım kefesi, tartım kefesi kapađı, merkezleme halkası, alt kapak, fırça, kumař kapak, gc adaptr.
Tartım odası boyutları	168x160x228 mm
Tartım kefesi boyutları	ø90 aık iř + ø85 (opsiyon) mm
Ambalaj boyutları G x D x Y	750x492x595 mm
Net ađırlık	12,05 kg
Brt ađırlık	16,15 kg
Konstrksiyon	
IP Sınıfı	IP 43
Haberleřme arayzler	
Haberleřme arayz	2xUSB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Elektrik parametreleri	
Gc kaynađı	Adaptr: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A Max; 15V DC 2,4A Teraziler: 12 – 15V DC 1,4A max; 9 – 17W*
evresel kořullar	
alıřtırma sıcaklıđı	+10 – +40 °C
alıřma sıcaklıđı deđiřim hızı	±0,3 °C / 1 h (±1 °C / 8 h)
Atmosferik nem	20% – 80%
Atmosferik nem deđiřim hızı	±1% / h (±4% / 8 h)

Standart tekrarlanabilirlik [%5 Maks.] ve USP standart minimum ađırlık, zel laboratuvar kořullarında otomatik modda elde edilen parametrelerdir.

Tekrarlanabilirlik, ktle standardının 10 yerleřtirmesinin standart sapması olarak ifade edilir.

Kararlılık sresi diř kořullara ve kefeye yk yerleřtirme dinamiklerine bađlıdır; FAST profili iin belirtilmiřtir.

* Gc tketimi, terminalin yapılandırmasına ve bađlı harici cihazların sayısına ve trne bađlıdır.

Gc kaynađı, terazı muhafazasının arkasındaki sokete veya terminale bađlanabilir.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.

Aksesuarlar (Additional Fee)

MediaBox
RFID etiketleri
Antivibrasyon masaları
Güç adaptörü
RS 232, RS 485 Kabloları
Yoğunluk belirleme kiti
Ek modüller
Profesyonel tartım masaları
Koruyucu kapak
Barkod okuyucu
Hassa terazi muhafaza çantası
Otomatik Besleyiciler

Etiket Yazıcısı
Pipet kalibrasyon adaptörü
THBR 2.0 sistemi - Çevre koşullarının izlenmesi
MICRO-KIT - Mikro kaplar için tutucu seti
Panel altı tartım
XA 4Y ve XA 5Y terazileri için kabini
Tartım kapları
Antistatik iyonizer
Fiş yazıcı
Parmak izi okuyucu
RS 232 – USB Dönüştürücü

Yazılım (Additional Fee)

- E2R Tartım [WX-010-0099]
- Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]
- R-Lab [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

Cihaz boyutları G x D x Y

