

# UYA 2.5Y.F ウルトラミクロ天秤

WL-109-0003



More information on the website mirror.radwag.com/ja/info,w1,MIA



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

#### 機能

Au

Autotest

%

Percent Weighing



Peak hold



Statistics



IR sensors

GLP

**GLP Procedures** 



Air density correction



Moveable range



Differential weighing



Ambient conditions monitoring



Replaceable unit



Statistical Quality Control

ALIBI Memory

Wi-Fi

## データシート

計測パラメータ	
最大ひょう量 [Max]	2,1 g
最小荷重	0,01 mg
最小表示 [d]	0,1 μg
法定計量時の単位 [e]	1 mg
風袋範囲	-2,1 g
標準繰り返し性 [5% Max]	0,15 μg

計測パラメータ	
標準繰り返し性 [Max]	0,35 μg
標準最小計量値 (USP)	0,3 mg
標準最小計量値 (U=1%, k=2)	0,03 mg
許容繰り返し性 [5% Max]	0,35 μg
許容繰り返し性 [Max]	0,6 µg
直線性	±1,5 μg
偏置誤差	1,5 μg
感度時間ドリフト	1×10 <sup>-6</sup> 500mA(ワイヤレスターミナル - 1A)×Rt
安定化時間	4 – 12 s
調整	外部、天秤のレベルから (着脱式アダプター)
OIMLクラス	I
物理的パラメータ	
レベリングシステム	
ディスプレイ	10" セル サンプル 赤外線式
納品構成品	ピンセット, 円筒形, ニッケルシルバー, ニッケルシルバー IRエミッタ, バンパー, エバポレーションリング, 球状, 計量皿の下の計量用フック, 接地バンパー.
計量室寸法	ø 93,8×35 mm
計量皿寸法	ø70 + ø16 mm
防風チャンバー寸法	560×350×252 mm
梱包寸法 幅x奥行x高さ	750×492×595 mm
正味重量	9,1 kg
総重量	16,5 kg
工事中	
保護クラス	IP 43
通信インターフェース	
通信インターフェース	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
電気的パラメータ	
電源	(ベース, ボトムリング, ガラス容器, ピペット校正アダプタ, エバポレーションリング, 計量皿, ガラス製のフタ, 機械式開閉カバー, 保護用ネジ): 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A ミクロ天秤: 12 – 15V DC 1,4A max*
環境条件	
動作温度	+10 - +40 °C
動作温度変化率	±0,3 °C / 1 h (±1 °C / 8 h)
相対湿度	40% - 80%

 $<sup>\</sup>mbox{\ensuremath{^{\star}}}\mbox{\ensuremath{Wi-Fi}}\mbox{\ensuremath{^{\otimes}}}\mbox{\ensuremath{\text{is}}}\mbox{\ensuremath{\text{a}}}\mbox{\ensuremath{\text{celebel}}}\mbox{\ensuremath{\text{celebel}}}\mbox{\ensuremath{\text{e}}}\mbox{\ensurem$ 

相対湿度変化率



±1% / h (±4% / 8 h)

#### アクセサリ (Additional Fee)

メディアボックス RFIDタグ 防振台 電源アダプタ 追加モジュール プロ仕様の計量テーブル 静電気防止イオナイザ ( 除電器 ) 天秤用保護カバー バーコードスキャナ RS 232、RS 485 ケーブル ラベルプリンタ THBR 2.0 システム - システム - 周囲条件のモニター レシートプリンタ 指紋リーダー

## ソフトウェア (Additional Fee)

- E2R Weighing (計量) [WX-010-0099]
- Label Editor R02 [WX-010-0094]
- R-Lab [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]
- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

### デバイスの寸法 幅x奥行x高さ



