



UYA 2.5Y.F Ultra-Mikro Terazi

WL-109-0003

More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,MIA



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonksiyonlar



Autotest



Percent Weighing



Peak hold



Statistics



IR sensors



GLP Procedures



Air density correction



Moveable range



Differential weighing



Ambient conditions monitoring



Replaceable unit



Statistical Quality Control



ALIBI Memory



Wi-Fi

Teknik Veriler

| Metrolojik parametreler | |
|--------------------------|---------|
| Maksimum yük [Max] | 2,1 g |
| Minimum yük [Min] | 0,01 mg |
| Okuma için ırululuęu [d] | 0,1 µg |
| Yasallaştırma birimi [e] | 1 mg |
| Dara aralıęı | -2,1 g |
| Minimum aęırlık (USP) | 0,3 mg |

| Metrolojik parametreler | |
|--|--|
| Minimum ağırlık (U=1%,k=2) | 0,03 mg |
| Standart tekrarlanabilirlik [Max] | 0,35 µg |
| Standart tekrarlanabilirlik [Maks. %5] | 0,15 µg |
| Tekrarlanabilirlik Kabul edilen [Max] | 0,6 µg |
| Tekrarlanabilirlik Kabul edilen [5% Max] | 0,35 µg |
| Doğrusallık | ±1,5 µg |
| Eksantrik yük sapması | 1,5 µg |
| Hassasiyet kararlılığı | $1 \times 10^{-6} / \text{Yıl} \times R_t$ |
| Kararlılık süresi | 4 – 12 s |
| Ayarlama | dahili (otomatik) |
| OIML sınıfı | I |
| Fiziksel parametreler | |
| Tesviye sistemi | otomatik – Reflex Level System |
| Display | 10" grafik renkli dokunmatik |
| Kiti bileşenleri | Ultra mikro teraziler, terminal, tartım kefesi, tartım kefesi filtreler için, merkezleme halkası, cam kapak, cımbız, fırça, kumaş kapak. |
| Tartım odası boyutları | ø 93,8×35 mm |
| Tartım kefesi boyutları | ø70 + ø16 mm |
| Anti-draft chamber dimensions | 560×350×252 mm |
| Ambalaj boyutları G x D x Y | 750×492×595 mm |
| Net ağırlık | 10,6 kg |
| Brüt ağırlık | 16,5 kg |
| Konstrüksiyon | |
| IP Sınıfı | IP 43 |
| Haberleşme arayüzler | |
| Haberleşme arayüzü | 2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot |
| Elektrik parametreleri | |
| Güç kaynağı | Adaptör: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A Max; 15V DC 2,4A Teraziler: 12 – 15V DC 1,4A max; 9 – 17W* |
| Çevresel koşullar | |
| Çalıştırma sıcaklığı | +10 – +40 °C |
| Çalışma sıcaklığı değişim hızı | ±0,3 °C / 1 h (±1 °C / 8 h) |
| Atmosferik nem | 40% – 80% |
| Atmosferik nem değişim hızı | ±1% / h (±4% / 8 h) |

Tekrarlanabilirlik, kütle standardının 10 yerleştirmesinin standart sapması olarak ifade edilir.

Kararlılık süresi dış koşullara ve kefeye yük yerleştirme dinamiklerine bağlıdır; FAST profili için belirtilmiştir.

* Güç tüketimi, terminalin yapılandırmasına ve bağlı harici cihazların sayısına ve türüne bağlıdır.

Güç kaynağı, terazi muhafazasının arkasındaki sokete veya terminale bağlanabilir.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Additional fee for verification



Aksesuarlar (Additional Fee)

MediaBox
RFID etiketleri
Antivibrasyon masaları
Güç adaptörü
Ek modüller
Profesyonel tartım masaları
Antistatik iyonizer

Koruyucu kapak
Barkod okuyucu
RS 232, RS 485 Kabloları
Etiket Yazıcısı
THBR 2.0 sistemi - Çevre koşullarının izlenmesi
Fiş yazıcı
Parmak izi okuyucu

Yazılım (Additional Fee)

- E2R Tartım [WX-010-0099]
- Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]
- R-Lab [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

Cihaz boyutları G x D x Y

