



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,MJF](http://mirror.radwag.com/de/info,w1,MJF)

## Rollenförderer 300×300

WX-004-0288



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Beschreibung

Rahmen mit Rollenförderer .Rollen aus Edelstahl. Erhältlich in zwei Ausführungen: mit oder ohne seitliche Randbegrenzer. Für Waagen mit Plattform 300×300 mm (A × B).

### Kompatibel mit (Additional Fee)

Multifunktionswaage rostfrei HX7 H  
Multifunktionswaage Wasser- und säurebeständig HX7 HR  
Wasser- und säurebeständige Plattformwaage  
H315 HR  
Wasserdichte Plattformwaage H315 H

Multifunktionswaage HX7  
Waagen HY10.H für FPVO  
Multifunktionswaagen HY10 H rostfrei

# Abmessungen des Geräts B x T x H



Model w/o limiters



Model with limiters