



More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,MJF

Rollenförderer 300×300



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Beschreibung

Rahmen mit Rollenförderer .Rollen aus Edelstahl.
Erhältlich in zwei Ausführungen: mit oder ohne seitliche Randbegrenzer.
Für Waagen mit Plattform 300×300 mm (A × B).

Kompatibel mit

Multifunktionswaage rostfrei HX7 H
Multifunktionswaage Wasser- und säurebeständig HX7 HR
Wasser- und säurebeständige Plattformwaage
H315 HR
Wasserdichte Plattformwaage H315 H

Multifunktionswaage HX7
Waagen HY10.H für FPVO
Multifunktionswaagen HY10 H rostfrei

Abmessungen des Geräts



Model w/o limiters



Model with limiters