




More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,MJM

Fundament-Einbaurahmen zu 4-DMS- Wägezellen-Waage 3000 H8, Stahl pulverbeschichtet

WX-004-0299



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

Physikalische Parameter

Waagschale	1200×1200 mm
------------	--------------



Kompatibel mit (Additional Fee)

Plattformwaage
 H315 4H rostfrei
 Wasserdichte 4-Sensor Plattformen aus Stahl

Multifunktions- Plattformwaage
 HX7.4 H rostfrei