



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,MJM](https://mirror.radwag.com/de/info,w1,MJM)

# Fundament-Einbaurahmen zu 4-DMS- Wägezellen-Waage 3000 H8, Stahl pulverbeschichtet



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

### Physikalische Parameter

Waagschale	1200×1200 mm
------------	--------------



## Kompatibel mit

Plattformwaage  
 H315 4H rostfrei  
 Wasserdichte 4-Sensor Plattformen aus Stahl

Multifunktions- Plattformwaage  
 HX7.4 H rostfrei