



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,MJM

Rama do zagłębienia wagi 3000 H8 w podłożu

WX-004-0299



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry fizyczne

Wymiar szalki

1200×1200 mm



Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Waga platformowa nierdzewna H315 4H
 Platformy stalowe wodoodporne

Wielofunkcyjna waga platformowa nierdzewna HX7.4 H