



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,MJM](https://mirror.radwag.com/pl/info,w1,MJM)

## Rama do zagłębienia wagi 3000 H8 w podłożu



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Dane techniczne

#### Parametry fizyczne

Wymiar szalki

1200×1200 mm



### Pasuje do

Waga platformowa nierdzewna H315 4H  
Platformy stalowe wodoodporne

Wielofunkcyjna waga platformowa nierdzewna HX7.4 H