



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,MJM](https://mirror.radwag.com/pl/info,w1,MJM)

# Rama do zagłębienia wagi 3000 H8 w podłożu

WX-004-0299



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

### Parametry fizyczne

Wymiar szalki	1200×1200 mm
---------------	--------------



## Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Waga platformowa nierdzewna H315 4H  
 Platformy stalowe wodoodporne

Wielofunkcyjna waga platformowa nierdzewna HX7.4 H