



# Externe Tara und Print Taster

WX-004-0162

More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,MLB](http://mirror.radwag.com/de/info,w1,MLB)



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Beschreibung

Tasten zum Ausführen der Funktionen Tara und Print. Gehäuse aus Kunststoff, Kabellänge 1,5 m.  
 Produktversionen: PT0021 - (für PUE C41H ) PT0213\* - (für PUE 5.15, PUE 5.19, PUE HY10, PUEHX7) PT0188 -  
 (für PUE 7.1) \* Unterstützt Messgeräte mit einem 4 Ein-/4 Ausgang Modul.

## Kompatibel mit (Additional Fee)

Multifunktionswaage rostfrei HX7 H  
 Multifunktions- Auffahrwaage  
 HX7.4N H rostfrei  
 Multifunktions- Plattformwaage HX7.4C  
 Multifunktionswaage Wasser- und säurebeständig HX7 HR  
 Multifunktionswaage WPY  
 Multifunktionswaage C32  
 Waage mit hoher Auflösung rostfrei HY10.HRP.H  
 Multifunktions- Balkenwaagen aus Edelstahl HX7.4P2 H  
 Waagen WLY für FPVO  
 Multifunktions- Auffahrwaage  
 HX7.4N H.LD rostfrei  
 Dynamische Waagen DWT/RC/HYF  
 Multifunktions- Palettenwaagen aus Edelstahl HX7.4P H  
 Multifunktionswaagen HY10  
 Wägeterminal PUE 5

Waage mit hoher Auflösung HY10.HRP  
 Multifunktionswaage HX7  
 Multifunktions- Bodeneinbauwaage aus Edelstahl HX7.4 H/Z  
 Waagen WPY für FPVO  
 Multifunktions- Plattformwaage  
 HX7.4 H rostfrei  
 Multifunktions- Balkenwaagen HX7.4P2  
 Waagen HY10.H für FPVO  
 Präzisionswaage WLY  
 Wägeterminal PUE C32  
 Wägeterminal PUE 7.1  
 Wägeterminal PUE HX7  
 Dynamische Waagen DWM H2  
 Multifunktions- Palettenwaagen HX7.4P  
 Kontrollwaagen für schwere Lasten

