



More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,MLB

Externe Tara und Print Taster



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Beschreibung

Tasten zum Ausführen der Funktionen Tara und Print. Gehäuse aus Kunststoff, Kabellänge 1,5 m.
 Produktversionen: PT0021 - (für PUE C41H) PT0213* - (für PUE 5.15, PUE 5.19, PUE HY10, PUEHX7) PT0188 -
 (für PUE 7.1) * Unterstützt Messgeräte mit einem 4 Ein-/4 Ausgang Modul.

Kompatibel mit

Multifunktionswaage rostfrei HX7 H
 Multifunktions- Auffahrwaage
 HX7.4N H rostfrei
 Multifunktions- Plattformwaage HX7.4C
 Multifunktionswaage Wasser- und säurebeständig HX7 HR
 Multifunktionswaage WPY
 Multifunktionswaage C32
 Waage mit hoher Auflösung rostfrei HY10.HRP.H
 Multifunktions- Balkenwaagen aus Edelstahl HX7.4P2 H
 Waagen WLY für FPVO
 Multifunktions- Auffahrwaage
 HX7.4N H.LD rostfrei
 Dynamische Waagen DWT/RC/HYF
 Multifunktions- Palettenwaagen aus Edelstahl HX7.4P H
 Multifunktionswaagen HY10
 Wägeterminal PUE 5

Waage mit hoher Auflösung HY10.HRP
 Multifunktionswaage HX7
 Multifunktions- Bodeneinbauwaage aus Edelstahl HX7.4 H/Z
 Waagen WPY für FPVO
 Multifunktions- Plattformwaage
 HX7.4 H rostfrei
 Multifunktions- Balkenwaagen HX7.4P2
 Waagen HY10.H für FPVO
 Präzisionswaage WLY
 Wägeterminal PUE C32
 Wägeterminal PUE 7.1
 Wägeterminal PUE HX7
 Dynamische Waagen DWM H2
 Multifunktions- Palettenwaagen HX7.4P
 Kontrollwaagen für schwere Lasten

