

## **Externe Tara und Print Taster**

WX-004-0162





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## **Beschreibung**

Tasten zum Ausführen der Funktionen Tara und Print. Gehäuse aus Kunststoff, Kabellänge 1,5 m. Produktversionen: PT0021 - (für PUE C41H) PT0213\* - (für PUE 5.15, PUE 5.19, PUE HY10, PUEHX7) PT0188 - (für PUE 7.1) \* Unterstützt Messgeräte mit einem 4 Ein-/4 Ausgang Modul.

## Kompatibel mit (Additional Fee)

 ${\bf Multifunktions waage\ rost frei\ HX7\ H}$ 

Multifunktions- Auffahrwaage

HX7.4N H rostfrei

Multifunktions- Plattformwaage HX7.4C

Multifunktionswaage Wasser- und säurebeständig HX7 HR

Multifunktionswaage WPY

Multifunktionswaage C32

Waage mit hoher Auflösung rostfrei HY10.HRP.H

Multifunktions- Balkenwaagen aus Edelstahl HX7.4P2 H

Waagen WLY für FPVO

Multifunktions- Auffahrwaage

HX7.4N H.LD rostfrei

Dynamische Waagen DWT/RC/HYF

Multifunktions- Palettenwaagen aus Edelstahl HX7.4P H

Multifunktionswaagen HY10

Wägeterminal PUE 5

Waage mit hoher Auflösung HY10.HRP

Multifunktionswaage HX7

Multifunktions- Bodeneinbauwaage aus Edelstahl HX7.4 H/Z

Waagen WPY für FPVO

Multifunktions- Plattformwaage

HX7.4 H rostfrei

Multifunktions- Balkenwaagen HX7.4P2

Waagen HY10.H für FPVO

Präzisionswaage WLY

Wägeterminal PUE HX7

Wägeterminal PUE C32

Wägeterminal PUE 7.1

Dynamische Waagen DWM H2

Multifunktions- Palettenwaagen HX7.4P

Kontrollwaagen für schwere Lasten

Multifunktionswaagen HY10 H rostfrei