



Externe Tara und Print Taster

WX-004-0162

More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,MLB



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Beschreibung

Tasten zum Ausführen der Funktionen Tara und Print. Gehäuse aus Kunststoff, Kabellänge 1,5 m.

Produktversionen: PT0021 - (für PUE C41H) PT0213* - (für PUE 5.15, PUE 5.19, PUE HY10, PUEHX7) PT0188 - (für PUE 7.1) * Unterstützt Messgeräte mit einem 4 Ein-/4 Ausgang Modul.

Kompatibel mit (Additional Fee)

Multifunktionswaage rostfrei HX7 H
 Multifunktions- Auffahrwaage
 HX7.4N H rostfrei
 Multifunktions- Plattformwaage HX7.4C
 Multifunktionswaage Wasser- und säurebeständig HX7 HR
 Multifunktionswaage WPY
 Multifunktionswaage C32
 Waage mit hoher Auflösung rostfrei HY10.HRP.H
 Multifunktions- Balkenwaagen aus Edelstahl HX7.4P2 H
 Waagen WLY für FPVO
 Multifunktions- Auffahrwaage
 HX7.4N H.LD rostfrei
 Dynamische Waagen DWT/RC/HYF
 Multifunktions- Palettenwaagen aus Edelstahl HX7.4P H
 Multifunktionswaagen HY10
 Wägeterminal PUE 5

Waage mit hoher Auflösung HY10.HRP
 Multifunktionswaage HX7
 Multifunktions- Bodeneinbauwaage aus Edelstahl HX7.4 H/Z
 Waagen WPY für FPVO
 Multifunktions- Plattformwaage
 HX7.4 H rostfrei
 Multifunktions- Balkenwaagen HX7.4P2
 Waagen HY10.H für FPVO
 Präzisionswaage WLY
 Wägeterminal PUE HX7
 Wägeterminal PUE C32
 Wägeterminal PUE 7.1
 Dynamische Waagen DWM H2
 Multifunktions- Palettenwaagen HX7.4P
 Kontrollwaagen für schwere Lasten

