



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,MLB](http://mirror.radwag.com/pl/info,w1,MLB)

## Zewnętrzne przyciski Tara i Print



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Opis

Przyciski do zdalnego uruchamiania funkcji np. Tara i Print.

Obudowa z tworzywa sztucznego, długość kabla 1,5 m.

Wersje produktu:

PT0021 - (do PUE C41H ) PT0213\* - (do PUE 5.15, PUE 5.19, PUE HY10, PUEHX7) PT0188 - (do PUE 7.1)

\* Współpracuje z wersją miernika z modułem 4we/4wy na gniazdach.

### Pasuje do

Waga wielofunkcyjna nierdzewna HX7 H  
Wielofunkcyjna waga najazdowa nierdzewna HX7.4N H  
Wielofunkcyjna waga platformowa HX7.4C  
Waga wielofunkcyjna wodo i kwasoodporna HX7 HR

Waga wysokiej rozdzielczości HY10.HRP  
Waga wielofunkcyjna HX7  
Wielofunkcyjna waga platformowa nierdzewna zagłębiana HX7.4 H/Z  
Wagi WPY do KTP

Waga wielofunkcyjna WPY  
Waga wielofunkcyjna C32  
Waga nierdzewna wysokiej rozdzielczości HY10.HRP.H  
Wielofunkcyjne wagi płozowe nierdzewne HX7.4P2 H  
Wagi WLY do KTP  
Wielofunkcyjna waga najazdowa nierdzewna HX7.4N H.LD  
Wagi dynamiczne DWT/RC/HYF  
Wielofunkcyjne wagi paletowe nierdzewne HX7.4P H  
Waga wielofunkcyjna HY10  
Terminal wagowy PUE 5  
Waga wielofunkcyjna nierdzewna HY10 H

Wielofunkcyjna waga platformowa nierdzewna HX7.4 H  
Wielofunkcyjne wagi płozowe HX7.4P2  
Wagi HY10.H do KTP  
Waga precyzyjna WLY  
Terminal wagowy PUE C32  
Terminal wagowy PUE 7.1  
Terminal wagowy PUE HX7  
Wagi dynamiczne DWM H2  
Wielofunkcyjne wagi paletowe HX7.4P  
Wagi kontrolne do dużych ładunków