



APP 10.5Y.KO 手動マスコンパレータ

WL-407-0036



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

データシート

計測パラメータ	
E1 校正範囲	5 – 10 kg
E2 校正範囲	1 – 10 kg
F1 校正範囲	500 g – 10 kg
F2 校正範囲	100 g – 10 kg
M1 校正範囲	100 g – 10 kg
M2 校正範囲	100 g – 10 kg
最大ひょう量 [Max]	10,2 kg
最小表示 [d]	0,1 mg
標準繰り返し返し性 [5% Max]	0,35 mg
標準繰り返し返し性 [Max]	0,4 mg
許容繰り返し返し性	0,7 mg
偏置 (試験荷重)	2d / 1 mm
電気補償範囲	-100 g – +200 g
安定化時間	30 s
調整	レンジ

物理的パラメータ	
ディスプレイ	10" メンブレン式 + バッテリー 赤外線式
計量皿寸法	ø190 (ø300) mm
計量装置の寸法	455×300×380 mm
制御デバイスの寸法	249×170×72 mm
梱包寸法	1160×650×700 mm
チャンバーパッケージサイズ	960×920×735 mm
正味重量	46 kg
総重量	60 kg
内部分銅	
外部分銅	300 g, 200 g
通信インターフェース	
通信インターフェース	2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
環境条件	
動作温度	+15 – +30 °C
動作温度変化率	±0,5 °C / 12 h (±0,3 °C / 1 h)
相対湿度	40% – 60%
相対湿度変化率	±5% / 4 h

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



アクセサリ (Additional Fee)

APP KOマスコムパレータ用セルフセンタリング皿
RFIDタグ
防振台
追加モジュール
天秤用保護カバー
バーコードスキャナ
RS 232、RS 485 ケーブル

ラベルプリンタ
THBR 2.0 システム - システム - 周囲条件のモニター
レシートプリンタ
指紋リーダー
RS 232、RS 485 ケーブル
マスコムパクター (質量比較器) 用風防チャンバー
RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)

ソフトウェア (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]
• RMCS 校正プロセスのシステムネットワーク管理 [WX-010-0048]

• RMCS Lite [WX-010-0164]

デバイスの寸法

