



More information on the website  
mirror.radwag.com/tr/info,w1,MPQ

# H315.4P2.4000.H2 Paslanmaz Çelik Kiriş Terazi

WP-236-0008



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Fonksiyonlar



Plus/Minus Control



Percent Weighing



Totalizing



Parts counting



Internal battery



Peak hold



Newton unit  
measurement



Animal weighing

## Teknik Veriler

| Metrolojik parametreler                                     |          |
|---|----------|
| Maksimum yük [Max]  | 4000 kg  |
| Minimum yük [Min]   | 40 kg    |
| Okuma için ruluęu [d]                                      | 2 kg     |
| Yasallařtırma birimi [e]                                    | 2 kg     |
| Dara aralıęı  | -4000 kg |
| Ticari amala kullanılmayan terazi iin maksimum hassasiyet | 2000 g   |
| OIML sınıfı   | III      |

| Fiziksel parametreler       |  |
|-----------------------------|--|
| Display                     | 4,3" LCD (aydınlatma ile)  |
| Kablo uzunluğu              | 3 m + 5 m  |
| Tartım kefi boyutları       | 2 adet 2,5 m   |
| Cihaz boyutları G x D x Y   | 2500x120x155 mm  |
| Ambalaj boyutları G x D x Y | 2700x400x550 mm  |
| Gösterge terazi kütlesi     | 110 kg   |
| Konstrüksiyon               |  |
| IP Sınıfı                   | IP 66 / 69 konstrüksiyon, IP 66 / 67 / 69 terminal                     |
| Haberleşme arayüzler        |  |
| Haberleşme arayüzü          | RS232, USB   |
| Opsiyonel arayüzler         | RS232 veya RS485 veya 4IN/4OUT veya Ethernet veya analog çıkış 4-20 mA |
| Elektrik parametreleri      |  |
| Güç kaynağı                 | 100 – 240 V AC 50/60 Hz  |
| Opsiyonel güç kaynağı       | dahili batarya   |
| Batarya ile çalışma süresi  | max 7h   |
| Çevresel koşullar           |  |
| Çalıştırma sıcaklığı        | -10 – +40 °C   |
| Atmosferik nem              | 10% – 85% RH yoğunlaşma yok  |



Additional fee for verification



## Aksesuarlar (Additional Fee)

AP2-4 Güç döngüsü çıkışı  
RS 232 Kablolar (Teraziler - Yazıcı)  
Display  
Ağ kabloları (Teraziler - Ethernet)  
RS 232, RS 485 Kabloları  
Güç adaptörü


RS 232 – Ethernet Dönüştürücü  
USB adaptör  
Fiş yazıcı  
USB Kablolar (terazi-Epson yazıcı)  
Tartım terminalleri için tutucular  
RS 232 – USB Dönüştürücü

## Yazılım (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]  
• Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

• R-Lab [WX-010-0080]

## Cihaz boyutları G x D x Y



| Scale type       | A   | B    | H   | D    |
|------------------|-----|------|-----|------|
| H315.4P2.600.H   | 120 | 1200 | 85  | 1100 |
| H315.4P2.1500.H  | 120 | 1200 | 85  | 1100 |
| H315.4P2.3000.H  | 120 | 1200 | 85  | 1100 |
| H315.4P2.2000.H1 | 120 | 2000 | 105 | 1900 |
| H315.4P2.2000.H2 | 120 | 2500 | 105 | 2400 |
| H315.4P2.4000.H1 | 120 | 2000 | 155 | 1880 |
| H315.4P2.4000.H2 | 120 | 2500 | 155 | 2380 |
| H315.4P2.6000.H1 | 120 | 2000 | 155 | 1880 |
| H315.4P2.6000.H2 | 120 | 2500 | 155 | 2380 |

dimensions in mm