

Checadora de peso com etiquetadora DWM HPE



WK-105-0000



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Ficha Técnica

Parâmetros metrológicos	
Capacidade máxima [máx]	3000 – 7500 g
Resolução [d]	1 – 5 g
Classe OIML	XIII (1), Y (a)
Parâmetros físicos	
Display	12" gráfico colorida tela touchscreen
Rendimento de etiquetagem	60 pçs/min
Resolução de impressão	300/600 dpi
Velocidade de impressão	max 300 mm/s
Largura de impressão	106 / 162,6 mm
Largura da etiqueta	114 / 174 mm
Diâmetro externo até rolo	305 mm
Método de impressão	térmico / transferência térmica
Interface de comunicação	
Interface de comunicação	Ethernet, USB, RS232, I / O

Construção

Construção aço carbono / aço inoxidável

Módulos de pesagem

módulo de pesagem eletromagnético



Acessórios (Additional Fee)

Impressora de recibos