



More information on the website  
[mirror.radwag.com/es/info,w1,MR6](http://mirror.radwag.com/es/info,w1,MR6)

# Balanza dinámica para etiquetar DWM HPE

WK-105-004\_



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Datos técnicos

Parámetros metrológicos	
Maxima capacidad [Max]	3000 – 7500 g
Legibilidad [d]	1 – 5 g
Clase OIML	XIII (1), Y (a)
Parámetros físicos	
Pantalla	12" gráfico color pantalla táctil
Rendimiento del etiquetado	60 pieza/min
Resolución de impresión	300/600 dpi
Velocidad de impresión	max 300 mm/s
Ancho de impresión	106 / 162,6 mm
Ancho de etiqueta	114 / 174 mm
Diámetro exterior del rollo	305 mm
Método de impresión	térmica / transferencia térmica
Interface de comunicación	
Conectividad	Ethernet, USB, RS232, I / O

### Construcción

Construcción	de acero con recubrimiento en polvo / Acero inoxidable
El sistema de balanza	módulo magneto-eléctrico

### Components and software

Sistema operativo	Microsoft Windows 11 IoT
-------------------	--------------------------



## Accesorios (Additional Fee)

Impresoras de recibos