



More information on the website
mirror.radwag.com/es/info,w1,MR6

Balanza dinámica para etiquetar DWM HPE

WK-105-004_



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Datos técnicos

Parámetros metrológicos

Maxima capacidad [Max]	3000 – 7500 g
Legibilidad [d]	1 – 5 g
Clase OIML	XIII (1), Y (a)

Parámetros físicos

Pantalla	12" gráfico color pantalla táctil
Rendimiento del etiquetado	60 pieza/min
Resolución de impresión	300/600 dpi
Velocidad de impresión	max 300 mm/s
Ancho de impresión	106 / 162,6 mm
Ancho de etiqueta	114 / 174 mm
Diámetro exterior del rollo	305 mm
Método de impresión	térmica / transferencia térmica

Interface de comunicación

Conectividad	Ethernet, USB, RS232, I / O
--------------	-----------------------------

Construcción

Construcción de acero con recubrimiento en polvo / Acero inoxidable

El sistema de balanza módulo magneto-eléctrico

Components and software

Sistema operativo Microsoft Windows 11 IoT



Accesorios (Additional Fee)

Impresoras de recibos