



More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,MR6

DWM HPE ラベリング重量チェッカー

WK-105-004_



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

データシート

計測パラメータ

最大ひょう量 [Max]	3000 – 7500 g
最小表示 [d]	1 – 5 g
OIMLクラス	XIII (1), Y (a)

物理的パラメータ

ディスプレイ	12" セルワイヤー 赤外線式
ラベリング処理速度	60 お客様の要望に合わせたプラットフォーム高さのカスタマイズ/min
印刷解像度	300/600 dpi
印刷速度	max 300 mm/s
印刷幅	106 / 162,6 mm
ラベル幅	114 / 174 mm
ローラー外径	305 mm
印刷方法	ボタン / アナログ出力モジュール

通信インターフェース

通信インターフェース	Ethernet, USB, RS232, I / O
------------	-----------------------------

工事中

工事中

ABS樹脂 / いいえ

計量モジュール

2ポート

コンポーネントとソフトウェア

オペレーティング・システム

Microsoft Windows 11 IoT



アクセサリ (Additional Fee)

レシートプリンタ