



More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,MR6

DWM HPE ラベリング重量チェッカー

WK-105-0000



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

データシート

計測パラメータ

最大ひょう量 [Max] 3000 – 7500 g

最小表示 [d] 1 – 5 g

OIMLクラス XIII (1), Y (a)

物理的パラメータ

ディスプレイ 12" セル ワイヤー 赤外線式

ラベリング処理速度 60
お客様の要望に合わせたプラットフォーム高さのカスタマイズ/min

印刷解像度 300/600 dpi

印刷速度 max 300 mm/s

印刷幅 106 / 162,6 mm

ラベル幅 114 / 174 mm

ローラー外径 305 mm

印刷方法 ボタン / アナログ出力モジュール

通信インターフェース

通信インターフェース Ethernet, USB, RS232, I / O

工事中

工事中

ABS樹脂 / いいえ

計量モジュール

2ポート



アクセサリ (Additional Fee)

レシートプリンタ