

DWM HPE ラベリング重量チェッカー

WK-105-0000





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

データシート

計測パラメータ	
最大ひょう量 [Max]	3000 – 7500 g
最小表示 [d]	1 – 5 g
OIMLクラス	XIII (1), Y (a)
物理的パラメータ	
ディスプレイ	12" セル サンプル 赤外線式
ラベチング処理速度	60 お客様の要望に合わせたプラットフォーム高さのカスタマイズ/min
印刷解像度	300/600 dpi
印刷速度	max 300 mm/s
印刷幅	106 / 162,6 mm
ラベル幅	114 / 174 mm
ローラー外径	305 mm
印刷方法	ボタン / アナログ出力モジュール
通信インターフェース	
通信インターフェース	Ethernet, USB, RS232, I / O

工事中

工事中 ABS樹脂 / いいえ

計量モジュール







アクセサリ (Additional Fee)

レシートプリンタ