



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,MR6](http://mirror.radwag.com/pl/info,w1,MR6)

# Waga dynamiczna etykietująca DWM HPE

WK-105-004\_



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Obciążenie maksymalne [Max]	3000 – 7500 g
Dokładność odczytu [d]	1 – 5 g
Klasa dokładności OIML	XIII (1), Y (a)
Parametry fizyczne	
Wyświetlacz	12" graficzny kolorowy dotykowy
Wydajność etykietowania	60 szt/min
Rozdzielczość druku	300/600 dpi
Szybkość druku	max 300 mm/s
Szerokość druku	106 / 162,6 mm
Szerokość etykiety	114 / 174 mm
Średnica zewnętrzna rolki	305 mm
Metoda druku	termiczna / termotransferowa
Interfejs komunikacyjny	
Interfejs	Ethernet, USB, RS232, I / O

## Konstrukcja

Konstrukcja Stal malowana proszkowo / Stal nierdzewna

Układ wagowy Moduł magnetoelektryczny

## Podzespoły i oprogramowanie

System operacyjny Microsoft Windows 11 IoT



## Akcesoria (Dodatkowo płatne)

Drukarki paragonowe