



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,MRB](http://mirror.radwag.com/de/info,w1,MRB)

# Wägemodul MPS 6000.R

WX-016-0070



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

Messtechnische Parameter	
Wägebereich [Max]	6000 g
Min. Belastung	500 mg
Vorlast	600 g
Zifferschritt [d]	10 mg
Tarierbereich	-6000 g
Wiederholbarkeit	15 mg
Linearität	±30 mg
Stabilisierungszeit	1,5 s
Justierung	intern (automatisch)
Physikalische Parameter	
Display	LCD (hinterleuchtet)
Waagschale	ø115 mm
Abmessungen des Geräts	293×190×112 mm
Verpackungsgröße	515×340×295 mm
Nettogewicht	4,7 kg

Konstruktion	
Schutzart	IP 32
Gehäuse	Aluminium
Kommunikationsschnittstellen	
Schnittstellen	RS232, USB-B
Elektrische Parameter	
Stromversorgung	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	+10 – +40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	40% – 80%



## Zubehör (Additional Fee)

Antivibrationstische  
 Professionelle Wägestationen  
 Kabel RS 232, RS 485

Konverter RS 232 – USB  
 Kabel RS 232 (Waage – Drucker)

## Software (Additional Fee)

- RAD Key [WX-010-0005]
- RLAB [WX-010-0080]

- R Panel [WX-010-0187]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

## Abmessungen des Geräts

