



More information on the website  
[mirror.radwag.com/tr/info,w1,MRB](http://mirror.radwag.com/tr/info,w1,MRB)

## MPS 6000.R Tartım modülü

WX-016-0070



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
Maksimum yük [Max]	6000 g
Minimum yük [Min]	500 mg
Ön yük	600 g
Okuma içiğruluđu [d]	10 mg
Dara aralıđı	-6000 g
Tekrarlanabilirlik	15 mg
Dođrusallık	±30 mg
Kararlılık süresi	1,5 s
Ayarlama	dahili (otomatik)
Fiziksel parametreler	
Display	LCD (aydınlatma ile)
Tartım kefesi boyutları	ø115 mm
Cihaz boyutları	293×190×112 mm
Ambalaj boyutları	515×340×295 mm
Net ađırlık	4,7 kg

Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP 32
Dava	aluminum
Haberleşme arayüzler	
Haberleşme arayüzü	RS232, USB-B
Elektrik parametreleri	
Güç kaynağı	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Çevresel koşullar	
Çalıştırma sıcaklığı	+10 – +40 °C
Atmosferik nem	40% – 80%



## Aksesuarlar (Additional Fee)

Antivibrasyon masaları  
Profesyonel tartım masaları  
RS 232, RS 485 Kabloları

RS 232 – USB Converter  
Kablolar RS 232 (Teraziler - Yazıcı)

## Yazılım (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]  
• R-Lab [WX-010-0080]

• R Panel [WX-010-0187]  
• RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

## Cihaz boyutları



### MPS



### R operator panel



### Y operator panel