



More information on the website
mirror.radwag.com/br/info,w1,MWB

Checadora de peso de múltiplas vias DWM H2

WK-105-005_



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Ficha Técnica

Parâmetros metrológicos	
Capacidade máxima [máx]	750 – 7500 g
Resolução [d]	0,1 – 5 g
Unidade de verificação [e]	0,1 – 5 g
Resolução máxima para plataforma não verificada	0,2 – 1 g
Unidade de leitura expandida	0,01 – 0,5 g
Classe OIML	XIII (1), Y (a)
Parâmetros físicos	
Display	12" gráfico colorida tela touchscreen
Construção	
Classe de proteção	IP 55, IP 65
Teclado numérico	tela touchscreen
Construção	aço inoxidável

Interface de comunicação	
Interface de comunicação	RS232, USB, Ethernet, IN/OUT
Interfaces opcionais	Profibus, Profinet, EtherNet/IP, Modbus
Parâmetros elétricos	
Fonte de alimentação	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Condições ambientais	
Temperatura de operação	+5 – +40 °C
Componentes e software	
Sistema operacional	Microsoft Windows 11 IoT
Características de uso	
Capacidade	max 2 x 500 pçs/min
Velocidade até transportador	1,6 m/s



Acessórios (Additional Fee)

Teclado, interruptores externos

Impressora de recibos

Software (Additional Fee)

• Editor de etiquetas R02 [WX-010-0094]

• E2R Checadora de peso [WX-010-0055]