



More information on the website  
[mirror.radwag.com/br/info,w1,MWB](http://mirror.radwag.com/br/info,w1,MWB)

# Checadora de peso de múltiplas vias DWM H2

WK-105-00\_



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Ficha Técnica

Parâmetros metrológicos	
Capacidade máxima [máx]	1500 – 7500 g
Carga mínima	4 – 20 g
Resolução [d]	0,2 – 1 g
Unidade de verificação [e]	0,2 – 1 g
Faixa de tara	-1500 – -7500 g
Resolução máxima para plataforma não verificada	0,2 – 1 g
Unidade de leitura expandida	0,01 – 0,5 g
Classe OIML	XIII (1), Y (a)
Parâmetros físicos	
Display	12" gráfico colorida tela touchscreen
Construção	
Classe de proteção	IP 55, IP 65
Teclado numérico	tela touchscreen
Construção	aço carbono / aço inoxidável

Interface de comunicação	
Interface de comunicação	Ethernet, USB, RS232, I / O, Modbus, ProfiNet (opcional), ProfiBus (opcional)
Parâmetros elétricos	
Fonte de alimentação	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Condições ambientais	
Temperatura de operação	+5 – +40 °C
Componentes e software	
Sistema operacional	Microsoft Windows 11 IoT
Características de uso	
Velocidade até transportador	1,6 m/s



## Acessórios (Additional Fee)

Teclado, interruptores externos

Impressora de recibos

## Software (Additional Fee)

• Editor de etiquetas R02 [WX-010-0094]

• E2R Checadora de peso [WX-010-0055]