



DWM H2 マルチトラック管理スケール

WK-105-005_

More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,MWB



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

データシート

計測パラメータ	
最大ひょう量 [Max]	750 – 7500 g
最小表示 [d]	0,1 – 5 g
法定計量時の単位 [e]	0,1 – 5 g
非検定用はかりの最大可読性 (目量)	0,2 – 1 g
拡張読み取り単位	0,01 – 0,5 g
OIMLクラス	XIII (1), Y (a)
物理的パラメータ	
ディスプレイ	12" セル ワイヤー 赤外線式
工事中	
保護クラス	IP 55, IP 65
キーパッド	タッチスクリーン
工事中	いいえ
通信インターフェース	
通信インターフェース	RS232, USB, Ethernet, IN/OUT

通信インターフェース	
オプションのインターフェース	Profibus, Profinet, EtherNet/IP, Modbus
電气的パラメータ	
電源	100 – 240 V AC 50/60 Hz
環境条件	
動作温度	+5 – +40 °C
コンポーネントとソフトウェア	
オペレーティング・システム	Microsoft Windows 11 IoT
使用上の特徴	
ひょう量	max 2 x 500 お客様の要望に合わせたプラットフォーム高さのカスタマイズ/min
コンベア速度	1,6 m/s



アクセサリ (Additional Fee)

RS 232 ケーブル (はかり - ZEBRA プリンタ)
 RS 232、RS 485 ケーブル
 トンネル型検出機
 キーボード、外部スイッチ

USBアダプタ
 レシートプリンタ
 USB cable (はかり - プリンタ)

ソフトウェア (Additional Fee)

• Label Editor R02 [WX-010-0094]

• E2R Checkweigher (チェック計量) [WX-010-0055]