



Multi-Track DWM H2 Kontrol Terazisi

WK-105-005_

More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,MWB



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
Maksimum yük [Max]	750 – 7500 g
Okuma için ruluęu [d]	0,1 – 5 g
Yasallařtırma birimi [e]	0,1 – 5 g
Ticari amala kullanılmayan terazi iin maksimum hassasiyet	0,2 – 1 g
Geniřletilmiř okuma birimi	0,01 – 0,5 g
OIML sınıfı	XIII (1), Y (a)
Fiziksel parametreler	
Display	12" grafik renkli dokunmatik
Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP 55, IP 65
Klavye	dokunmatik panel
Konstrüksiyon	Paslanmaz elik
Haberleřme arayüzler	
Haberleřme arayüzü	RS232, USB, Ethernet, IN/OUT

Haberleşme arayüzler	
Opsiyonel arayüzler	Profibus, Profinet, EtherNet/IP, Modbus
Elektrik parametreleri	
Güç kaynağı	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Çevresel koşullar	
Çalıştırma sıcaklığı	+5 – +40 °C
Bileşenler ve yazılım	
İşletim sistemi	Microsoft Windows 11 IoT
Fonksiyonel özellikler	
Kapasite	max 2 x 500 adet/min
Conveyor velocity	1,6 m/s



Aksesuarlar (Additional Fee)

RS 232 Kabloları (Teraziler - ZEBRA Yazıcı)
RS 232, RS 485 Kabloları
Tünel detektör
Klavye

USB adaptör
Fiş yazıcı
USB Kablolar (terazi-Epson yazıcı)

Yazılım (Additional Fee)

• Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]

• E2R Checkweigher Yazılımı [WX-010-0055]