



More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,MWB

Multi-Track DWM H2 Kontrol Terazisi



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
Maksimum yük [Max]	1500 – 7500 g
Minimum yük [Min]	4 – 20 g
Okuma için güruluğu [d]	0,2 – 1 g
Yasallaştırma birimi [e]	0,2 – 1 g
Dara aralığı	-1500 – -7500 g
Ticari amaçla kullanılmayan terazi için maksimum hassasiyet	0,2 – 1 g
Genişletilmiş okuma birimi	0,01 – 0,5 g
OIML sınıfı	XIII (1), Y (a)
Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP 55, IP 65
Klavye	dokunmatik panel
Konstrüksiyon	toz kaplı çelik / Paslanmaz çelik
Haberleşme arayüzler	
Haberleşme arayüzü	Ethernet, USB, RS232, I / O, Modbus, ProfiNet (opsiyon), ProfiBus (opsiyon)

Elektrik parametreleri

Güç kaynağı 100 – 240 V AC 50/60 Hz

Çevresel koşullar

Çalıştırma sıcaklığı +5 – +40 °C

Fonksiyonel özellikler

Conveyor velocity 1,6 m/s



Aksesuarlar

RS 232 cables (scale - ZEBRA printer)
RS 232, RS 485 cables
Tünel detektör
Klavye

USB adaptör
Fiş yazıcı
USB kablo (terazi-Epson yazıcı)

Yazılım

• Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]

• E2R Checkweigher Yazılımı [WX-010-0055]